







商品名	1DAYメニコン プレミオ	1DAYメニコン プレミオトーリック	1DAYメニコン プレミオ マルチフォーカル	Magic	Magic トーリック	1 DAY FRUTTIE
パッケージ	 1箱30枚入り <small>販売名:1DAYメニコン プレミオ 医療機器承認番号:22700BZX00303000</small>	 1箱30枚入り <small>販売名:1DAYメニコン プレミオ 医療機器承認番号:22700BZX00303000</small>	 1箱30枚入り <small>販売名:1DAYメニコン プレミオ 医療機器承認番号:22700BZX00303000</small>	 1箱30枚入り <small>※「Magic」は包装から派生した製品ブランドでありコンタクトレンズの視覚的機能・効果ではありません。 販売名:メニコン1DAY フラットパック 医療機器承認番号:22100BZX01098000</small>	 1箱30枚入り <small>※「Magic」は包装から派生した製品ブランドでありコンタクトレンズの視覚的機能・効果ではありません。 販売名:メニコン1DAY フラットパック 医療機器承認番号:22100BZX01098000</small>	 1箱30枚入り <small>販売名:FRUTTIEワンデー 医療機器承認番号:22800BZJ00037A16</small>
種別	1日使い捨て/終日装用	1日使い捨て/終日装用	1日使い捨て/終日装用	1日使い捨て/終日装用	1日使い捨て/終日装用	1日使い捨て/終日装用
B.C.	8.40mm	8.40mm	8.40mm	8.60mm	8.60mm	8.70mm
直径	14.2mm	14.2mm	14.2mm	14.2mm	14.5mm	14.2mm
POWER (CLY・AXIS)	-0.25 ~ -10.00	-0.00 ~ -10.00 <b>【CLY・AXIS】</b> -0.75,-1.25 90° -0.75,-1.25,-1.75 180°	+5.00 ~ -10.00 <b>【加入度数】</b> Low +1.00 High +2.00	-0.50 ~ -10.00	-0.00 ~ -10.00 <b>【CLY・AXIS】</b> -0.75,-1.25 15°,90°,165° -0.75,-1.25,-1.75 180°	0.00 ~ -10.00
素材	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	poly (HEMA-GMA)	poly (HEMA-GMA)	ハイドロゲル
酸素透過率	91	80	91	19.4	19.4	24.66
含水率	56.0%	56.0%	56.0%	57.0%	57.0%	58.0%
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆シリコーンハイドロゲル素材で高い酸素透過性。</li> <li>◆「酸素の通りやすさ」と「柔らかさ」のバランスの取れたレンズで快適なつけ心地。</li> <li>◆UVカット機能あり。</li> <li>◆簡単・清潔に装用できるスマートタッチ機能あり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆1DAYメニコン プレミオの特徴はそのまま。1DAYメニコンプレミオの乱視用レンズ。</li> <li>◆独自のレンズデザインで装用感の向上と安定した見え方を実現。</li> <li>◆装用時の上下確認不要。</li> <li>◆UVカット機能あり。</li> <li>◆簡単・清潔に装用できるスマートタッチ機能あり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆1DAYメニコン プレミオの特徴はそのまま。1DAYメニコンプレミオの1DAYレンズ。</li> <li>◆独自のレンズデザインで視界のゆれや瞬目の違和感を少なくし、自然で快適な見え方を実現。</li> <li>◆2種類の加入度数で幅広い世代の方をサポート。</li> <li>◆UVカット機能あり。</li> <li>◆簡単・清潔に装用できるスマートタッチ機能あり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆薄型パッケージで携帯に便利。</li> <li>◆人の目になじみやすいレンズ素材採用。</li> <li>◆レンズそのものが涙とよくなじみうるおい長続き。</li> <li>◆簡単・清潔に装用できるスマートタッチ機能あり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆Magicの特徴はそのまま。Magicの乱視用レンズ。</li> <li>◆Smart Fit デザインでまぶたの構造にフィットし、軸の回転を防いでクリアで安定した見え方を実現。</li> <li>◆簡単・清潔に装用できるスマート タッチ機能あり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆3つのカラーが重なりあって、自然になじむ「大きな瞳」をかなえます。</li> <li>◆目を守るUVカット機能。</li> <li>◆着色部分をレンズ素材がしっかりはさんでガード。色素が直接瞳にふれません。</li> <li>◆レンズ保存液に高分子うるおい成分「MPCポリマー」を配合。レンズをやさしく包み込み1日中快適に過ごせます。</li> </ul>

※うるおい感・装用感・見え方・目の緊張状態を和らげる程度には個人差があります。 ※検査料は別途必要となります。 ※酸素透過率 (Dk/t) : ×10<sup>-9</sup> (cm/sec) ・ (mLO<sub>2</sub>/ (mL×mmHg) ) ※-3.00Dの場合 FRUTTIEはメーカー測定値。